

## DURATECH

UOO100X36-Ø12

EAN 4031582070101

Numer zamówienia 00001720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	36 mm
Średnica otworu Oś	12,1 mm
Długość piasty	44,4 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	200 kg
Nośność statyczne	400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,135 kg

# DURATECH

UOO100X36-Ø12

EAN 4031582070101

Numer zamówienia 00001720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

