

# DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Objednáací číslo 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	48,4 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	300 kg
Statický Nosnost	600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,244 kg

# DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467  
Objednací číslo 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

