

# DURATECH

U00125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Bestillingsnummer 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	40 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	48,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	300 kg
Belastning Statisk	600 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,244 kg

# DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Bestillingsnummer 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

