

DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Numéro de commande 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	48,4 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,244 kg

DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Numéro de commande 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

