

DURATECH

U00125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Pasūtījuma numurs 00001793



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	300 kg
Statiskā kravnesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,244 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	48,4 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

Pasūtījuma numurs 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

