

DURATECH

U00125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467
Bestelnummer 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaf lengte	48,4 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,244 kg

DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467
Bestelnummer 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

