

# DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467  
订单号 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	48.4 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.244 kg

# DURATECH

UOO125X40-Ø12 HL 48

EAN 4031582323467

订单号 00001793



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

---

