

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411
Objednáací číslo 00001800

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,129 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	12,3 mm
Délka poklice	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411
Objednáací číslo 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

