

## SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Bestillingsnummer 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	12,3 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Supratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	80 kg
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,129 kg

# SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Bestillingsnummer 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

