

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411
Número de pedido 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Supratech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	0,129 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	12,3 mm
Longitud del cubo	44,4 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Número de pedido 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

