

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Rendelési szám 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Supratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	80 kg
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,129 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Termoplasztikus gumi
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	12,3 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
A futófelület keménysége (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Rendelési szám 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

