

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Numero d'ordine 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Supratech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	80 kg
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,129 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	12,3 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Numero d'ordine 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

