

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Supratech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	80 kg
적재 용량 정적	160 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	0.129 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
차축 홀 직경	12.3 mm
허브 길이	44.4 mm
트레드의 경도(A)	87 육상 A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

