

## SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Pasūtījuma numurs 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Supratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	80 kg
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,129 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Ass atveres diametrs	12,3 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

# SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Pasūtījuma numurs 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

