

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Numer zamówienia 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Supratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	80 kg
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,129 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	12,3 mm
Długość piasty	44,4 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Numer zamówienia 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

