

## SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Numărul de comandă 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Supratech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	80 kg
Capacitate de încărcare statică	160 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,129 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	12,3 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

# SUPRATECH

PJO100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320411

Numărul de comandă 00001800



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

