

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566
Objednáací číslo 00026850

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	400 kg
Statický Nosnost	800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,578 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	20 mm
Délka poklice	58 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566
Objednací číslo 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

