

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566

Pasūtījuma numurs 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikjspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	400 kg
Statiskā kravnesība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,578 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	58 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566

Pasūtījuma numurs 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

