

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566

Numer zamówienia 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	400 kg
Nośność statyczne	800 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,578 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	58 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566

Numer zamówienia 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

