

# DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566  
Номер заказа 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Тип корпуса	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	400 kg
Грузоподъемность статическая	800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,578 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	58 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

# DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566

Номер заказа 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

