

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566
Broj porudžbine 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo | poliamid |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | kotrljajući lezaj |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 160 mm |
| Širina omotac | 40 mm |
| dimenzija rupa osovina | 20 mm |
| dužina glavčine | 58 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 75 Šor D |

PERFORMANSE

| | |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju | ● ● ● ○ ○ |

OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda | Duratech |
| Tip kućišta | Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 400 kg |
| Statički Nosivost | 800 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C |
| Ukupna težina | 0,578 kg |

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566
Broj porudžbine 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

