

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566
订单号 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.578 kg

DURATECH

UOR160X40-Ø20

EAN 4031582323566
订单号 00026850



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

