

# DURATECH

UOR200X50-Ø20

EAN 4031582323573  
Bestelnummer 00001840



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	400 kg
Statisch Draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,95 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaf lengte	58 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

# DURATECH

UOR200X50-Ø20

EAN 4031582323573  
Bestelnummer 00001840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

