

DURATECH

UOR200X50-Ø20

EAN 4031582323573
Broj porudžbine 00001840

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ●

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	400 kg
Statički Nosivost	800 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,95 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajući lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
dimenzija rupa osovine	20 mm
dužina glavčine	58 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

DURATECH

UOR200X50-Ø20

EAN 4031582323573
Broj porudžbine 00001840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

