

DURATECH

UOR200X50-Ø20

EAN 4031582323573
订单号 00001840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	58 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.95 kg

DURATECH

UOR200X50-Ø20

EAN 4031582323573

订单号 00001840



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

