

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180

Номер на поръчката 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ● ●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта | Puretech |
| Тип корпус | Колело |
| Стандартен | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч | 70 kg |
| Статичен Товароносимост | 140 kg |
| Температурен диапазон (минимален) | -20 °C |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C |
| Общо тегло | 0,151 kg |

КОЛЕЛО

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото | Полипропилен |
| Материал на реазбата | Плътна гума черен |
| Лагер | Плъзгащ лагер |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър | 80 mm |
| Ширина на Резба | 35 mm |
| Диаметър на отворите Ос | 12,1 mm |
| Дължина на центъра | 44,4 mm |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A |

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180

Номер на поръчката 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

