

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180

Bestillingsnummer 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ○ ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,151 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	80 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Aksel Huldiameter	12,1 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180
Bestillingsnummer 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

