

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180
Número de pedido 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ○ ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ○ ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Puretech |
| Tipo de carcasa | Aro |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 70 kg |
| Capacidad de carga estática | 140 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 0,151 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, negro |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 80 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 35 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 12,1 mm |
| Longitud del cubo | 44,4 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180

Número de pedido 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

