

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180
Rendelési szám 00002663

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	70 kg
Statikus teherbírás	140 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,151 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	12,1 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180
Rendelési szám 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

