

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180

Numer zamówienia 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	70 kg
Nośność statyczne	140 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,151 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	80 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Średnica otworu Oś	12,1 mm
Długość piasty	44,4 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180

Numer zamówienia 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

