

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180
Número de encomenda 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ○ ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ○ ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	70 kg
Capacidade de carga estática	140 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,151 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	35 mm
Diâmetro do furo do eixo	12,1 mm
Comprimento do cubo	44,4 mm
Dureza do Piso (A)	80 Shore A

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180

Número de encomenda 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

