

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180
订单号 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ○ ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	70 kg
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总重量	0.151 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶，黑色
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	35 mm
轴孔直径	12.1 mm
中心长度	44.4 mm
胎面硬度（A）	80 岸 A

PURETECH

PVO080X35-Ø12

EAN 4031582321180
订单号 00002663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

