

# PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227  
Objednávací číslo 00050594

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ● ●
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Statický Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	1,155 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	20,1 mm
Délka poklice	58 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

# PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227  
Objednací číslo 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

