

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227

Bestillingsnummer 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ○ ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	205 kg
Belastning Statisk	410 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,155 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	20,1 mm
Navlængde	58 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227
Bestillingsnummer 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

