

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227

Numéro de commande 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20,1 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Puretech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Capacité de charge statique	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1,155 kg

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227

Numéro de commande 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

