

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227

Numero d'ordine 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ○ ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ○ ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Puretech

Tipo di alloggiamento Ruota

Standard EN12532 - Attrezzature di trasporto

Portata a 4 km/h 205 kg

Portata statica 410 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 60 °C

Peso complessivo 1,155 kg

RUOTA

Materiale del corpo Polipropilene

Materiale del battistrada Gomma piena, nera

Cuscinetto Cuscinetto piano

Parafili Senza parafili

Diametro 200 mm

Larghezza battistrada 50 mm

Asse diametro del foro 20,1 mm

Lunghezza mozzo 58 mm

Durezza del Battistrada (A) 80 Shore A

PURETECH

PVO200X50-Ø20

EAN 4031582321227

Numero d'ordine 00050594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

