

PURETECH

DIR200X50-Ø20

EAN 4031582317787
Номер замовлення 00001376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	205 kg
Статичний Вантажопідйомність	410 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	1,803 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	58 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

PURETECH

DIR200X50-Ø20

EAN 4031582317787

Номер замовлення 00001376



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

