

# PURETECH

DVR125X37-Ø12

EAN 4031582070064  
Objednáací číslo 00030521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,577 kg

## KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

# PURETECH

DVR125X37-Ø12

EAN 4031582070064  
Objednací číslo 00030521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

