

# PURETECH

DVR125X37-Ø12

EAN 4031582070064  
Numero d'ordine 00030521

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ○ ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	0,577 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Gomma piena, nera
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	37 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	44,4 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

# PURETECH

DVR125X37-Ø12

EAN 4031582070064

Numero d'ordine 00030521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

