

PURETECH

DVR125X37-Ø12

EAN 4031582070064

Numărul de comandă 00030521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ○ ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	85 °C
Greutate totală	0,577 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Tablă de oțel
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	37 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

PURETECH

DVR125X37-Ø12

EAN 4031582070064

Numărul de comandă 00030521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

