

## BASETECH

POO125X40-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320756

Номер замовлення 00029804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ●

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Basetech                              |
| Тип корпусу                        | Колесо                                |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 200 kg                                |
| Статичний Вантажопідйомність       | 400 kg                                |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна вага                      | 0,177 kg                              |

## КОЛЕСО

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                   |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння                 | Підшипник ковзання             |
| Захист різьби           | Без різьби                     |
| Діаметр                 | 125 mm                         |
| Протектор               | 40 mm                          |
| Діаметр отвору Вісь     | 12 mm                          |
| Довжина хаба            | 44 mm                          |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D                |

# BASETECH

POO125X40-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320756

Номер замовлення 00029804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

