

## PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763

Номер на поръчката 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	100 kg
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0,571 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	37 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44,4 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

# PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763

Номер на поръчката 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

