

PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763

Bestillingsnummer 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,571 kg

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	37 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763
Bestillingsnummer 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

