

PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763

Rendelési szám 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,571 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapág	Tűgörgős csapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	37 mm
Tengely furat átmérője	12 mm
Kerékagy hossza	44,4 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763

Rendelési szám 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

