

## PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763

Numer zamówienia 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ○ ○

Hałas ruchowy ● ● ● ○ ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	100 kg
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	0,571 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Arkusze stalowe
Materiał bieżni	Guma pełna, nie brudzący śladów
łożysko	łożysko walcowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	37 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44,4 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

# PURETECH

DIR125X37-Ø12

EAN 4031582317763

Numer zamówienia 00030519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

