

## PURETECH

DVR160X40-Ø20

EAN 4031582070071  
Rendelési szám 00002901

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ○ ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Puretech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 135 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 270 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C                      |
| Összsúly                          | 0,993 kg                   |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acéllemez                  |
| Futófelület anyaga           | Tömörgumi, fekete          |
| Csapág                       | Tűgörgős csapág            |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 160 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 40 mm                      |
| Tengely furat átmérője       | 20 mm                      |
| Kerékagy hossza              | 58 mm                      |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A                 |