

PURETECH

DVR160X40-Ø20

EAN 4031582070071

Numero d'ordine 00002901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ○ ○ ○

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Puretech

Tipo di alloggiamento Ruota

Standard EN12532 - Attrezzature di trasporto

Portata a 4 km/h 135 kg

Portata statica 270 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -20 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 85 °C

Peso complessivo 0,993 kg

RUOTA

Materiale del corpo Lamiera d'acciaio

Materiale del battistrada Gomma piena, nera

Cuscinetto Cuscinetto a rulli

Parafili Senza parafili

Diametro 160 mm

Larghezza battistrada 40 mm

Asse diametro del foro 20 mm

Lunghezza mozzo 58 mm

Durezza del Battistrada (A) 80 Shore A