

# SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231  
Objednáací číslo 00003187

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statický Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,199 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	12,3 mm
Délka poklice	34,9 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

# SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231  
Objednací číslo 00003187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

