

# SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231  
Numero d'ordine 00003187

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene       |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano    |
| Parafili                    | Senza parafili      |
| Diametro                    | 125 mm              |
| Larghezza battistrada       | 32 mm               |
| Asse diametro del foro      | 12,3 mm             |
| Lunghezza mozzo             | 34,9 mm             |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A          |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Supratech                       |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota                           |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Peso complessivo                    | 0,199 kg                        |

# SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231  
Numero d'ordine 00003187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

