

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231
Bestelnummer 00003187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Supratech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,199 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	12,3 mm
Naaf lengte	34,9 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231
Bestelnummer 00003187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

